

Description**DÉSINCRUSTANT POUR PERCOLATEUR EN
FLACON-DOSEUR****Approfondissements**

Désincrustant liquide pour le nettoyage rapide des percolateurs, aussi bien du groupe entier que des porte-filtres, en version "économique" dans son flacon doseur.

Caractéristiques du produit

Immédiat sur les porte-filtre, sans aucune action mécanique.

Sûr pour les superficies, garnitures, plastiques.

Ne laisse pas de résidus, odeurs, etc.

Super concentré.

Propriétés physico-chimiques

	Produit
Couleur et aspect	Liquide jaune fluorescent
Poids spécifique	1,068 kg/l
Odeur	Légères notes d'agrumes
pH	12,0

Conseils d'utilisation**DOSAGES ET UTILISATION****APPLICATION**

Porte-filtres

COMMENT

1. Retirer le filtre
2. Verser 10 ml de produit dans le porte-filtres.
3. Agiter circulairement pendant 10-20 secondes
4. Rincer à l'eau courante

Groupe
machine

Installer le filtre borgne à tous les porte-filtres puis introduire 20 ml de produit dans chacun. Insérer les porte-filtres dans le corps machine et l'actionner pendant 4/5 fois. Une fois le traitement terminé, actionner de nouveau la machine en lui faisant faire un rinçage abondant à l'eau pure.

Conditionnements disponibles 350 ml.

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.

SIÈGE SOCIAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Bureaux commerciaux et Établissement
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com - 02